


Karşılıklı sensör vericisi

OWS-OKG/0,1M/US

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OJ5065

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Verici alt mercekte

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgen

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	15; ((36 V))
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	660

Çıkışlar

Aşırı yük koruması	evet
--------------------	------

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	< 4
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	320
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 67

OW1013



Karşılıklı sensör vericisi

OWS-OOKG/0,1M/US

Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	0,026
Gövde		dikdörtgensel
Boyutlar	[mm]	36 x 60 x 10
Malzemeler		ABS cam fiber takviyeli
Mercek malzemesi		PMMA

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı	
Kablo: 0,1 m, PVC	

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

