


Kızılötesi sıcaklık sensörü

OWF-5000-BPKG

Üretimi devam etmiyor

Alternatif kodlar: TW7011 + E35061 + E35065

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Gövde

Silindirik

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]

10...55 DC

Akım tüketimi [mA]

< 20

Koruma sınıfı

II

Ters polarite koruması

evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı

PNP

Maks. anahtarlama çıkışı
gerilim düşmesi DC [V]

2,5

Yük akımı (Sürekli) DC [mA]

400

Anahtarlama frekansı DC [Hz]

1000

Kısa devre koruması

evet

Kısa devre korumasının cinsi

çıkış tarama



Kızılötesi sıcaklık sensörü

OWF-5000-BPKG

Aşırı yük koruması		evet
İzleme aralığı		
Algılama aralığı histerezisi	[%]	1...15
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...60
Koruma		IP 65
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
MTTF	[yıl]	940
Mekanik özellikleri		
Gövde		Silindirik
Boyutlar	[mm]	Ø 58 / L = 129
Malzemeler		Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı
Mercek malzemesi		Cam
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar		Alüminyum kılıflı fiberoptik
Açıklamalar		
Notlar		Üretimi devam etmiyor
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Soketli: 1 x 7/8"		



Bağlantı

