


Kızılötesi sıcaklık sensörü

OWF-9000-BPKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: TW7011 + E35061 + E35065

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Gövde

Silindirik

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

10...55 DC

Akım tüketimi

[mA]

< 20

Koruma sınıfı

II

Ters polarite koruması

evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı

PNP

Maks. anahtarlama çıkışı
gerilim düşmesi DC

[V]

2,5

Yük akımı (Sürekli) DC

[mA]

400

Anahtarlama frekansı DC

[Hz]

1000

Kısa devre koruması

evet

Kısa devre korumasının cinsi

çıkış tarama



Kızılötesi sıcaklık sensörü

OWF-9000-BPKG

Aşırı yük koruması	evet
İzleme aralığı	
Algılama aralığı histerezisi [%]	1...15
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...60
Koruma	IP 65
Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
	Sınıf B
Mekanik özellikleri	
Gövde	Silindirik
Boyutlar [mm]	Ø 58 / L = 129
Malzemeler	Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı
Mercek malzemesi	Cam
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu
	1 x LED, sarı
Aksesuarlar	
Parçalar	Alüminyum kılıflı fiberoptik
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x 7/8"



Bağlantı

