


Kızılötesi sıcaklık sensörü

OWL-3506-BPKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: TW7001 + E35065

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Gövde

Silindirik

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...55 DC
Akım tüketimi [mA]	< 20
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	400
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	1000
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Algılama aralığı histerezisi [%]	1...15
----------------------------------	--------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...60
Koruma	IP 65



Kızılötesi sıcaklık sensörü

OWL-3506-BPKG

Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B

Mekanik özellikleri	
Gövde	Silindirik
Boyutlar [mm]	Ø 58 / L = 200
Malzemeler	Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı
Mercek malzemesi	Cam

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x 7/8"



Bağlantı

