


Kızılötesi sıcaklık sensörü

OWL-7506-ANKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Gövde	Silindirik
-------	------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...55 DC
Akım tüketimi [mA]	< 20
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NPN
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	400
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	300
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Algılama aralığı histerezisi [%]	1...15
----------------------------------	--------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...60
Koruma	IP 65

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B

Mekanik özellikleri

Gövde	Silindirik
-------	------------

OW5010



Kızılötesi sıcaklık sensörü

OWL-7506-ANKG

Boyutlar	[mm]	Ø 58 / L = 200
Malzemeler		Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı
Mercek malzemesi		Cam
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		

Soketli: 1 x 7/8"



Bağlantı

