


Kızılötesi sıcaklık sensörü

OWI-BPKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: TW7000

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Gövde	Diş yapısı
-------	------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	20; ((24 V))
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	150
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Aralık ayarlanabilir	evet
Dalga boyu aralığı [µm]	6...14

Tepki süresi

Cevap verme zamanı [s]	< 500
------------------------	-------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...60
Koruma	IP 65

Testler / Onaylar


EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B



Kızılötesi sıcaklık sensörü

OWI-BPKG

Mekanik özellikleri		
Gövde	Dış yapısı	
Boyutlar	[mm]	M30 x 1,5 / L = 113
Dış tasarımı	M30 x 1,5	
Malzemeler	Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı	
Mercek malzemesi	Plastik	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	2 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
Aksesuarlar		
Parçalar	montaj somunu: 2	
	tornavida	
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Bağlantı		



BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz