


Kızılötesi sıcaklık sensörü

OWI-BPKG/10m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Gövde	Diş yapısı
-------	------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	20; ((24 V))
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	150
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Aralık ayarlanabilir	evet
Dalga boyu aralığı [µm]	6...14

Tepki süresi

Cevap verme zamanı [s]	< 500
------------------------	-------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...60
Koruma	IP 65

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B

Mekanik özellikleri

Gövde	Diş yapısı
-------	------------

OW5025



Kızılötesi sıcaklık sensörü

OWI-BPKG/10m

Boyutlar	[mm]	M30 x 1,5 / L = 113
Diş tasarımı		M30 x 1,5
Malzemeler		Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı
Mercek malzemesi		Plastik

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	2 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Aksesuarlar

Parçalar	montaj somunu: 2
	tornavida


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Bağlantı



BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz