


Ekranlı düz montaj edilebilir basınç sensörü

PI-015PRES30-KFPKG/US

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: PI2054

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 7-parçalı-LED-gösterge
- 2 Programlama butonu
- 3 Aseptoflex contalama kenarı
- 4 Aseptoflex dış



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1
Ölçme aralığı [psi]	0...150
Proses bağlantısı	dışlı bağlantı Aseptoflex dış dişli Aseptoflex

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Uygulama	gıda ve içecek endüstrisi için düz montaj
Montaj	350° dönebilen gövde
Ortam	Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar; Sıvılar ve gazlar
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...125; (145 max 1h)
Patlama basıncı [psi]	2000
Dayanma basıncı [psi]	700
Basınç tipi	bağıl basınç
Düz montaj	evet



Ekranlı düz montaj edilebilir basınç sensörü

PI-015PRES30-KFPKG/US

Elektriksel özellikleri												
Çalışma gerilimi	[V]	20...30 DC										
Akım tüketimi	[mA]	< 60										
Min. İzolasyon direnci	[MΩ]	100; (500 V DC)										
Koruma sınıfı		III										
Ters polarite koruması		evet										
Açılıştaki gecikme süresi	[s]	0,2										
Dahili hata izleme (Watchdog)		evet										
Girişler / Çıkışlar												
Giriş ve çıkış sayısı		Dijital çıkışların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1										
Çıkışlar												
Toplam çıkış sayısı		2										
Çıkış sinyali		anahtarlama sinyali; analog sinyal; (yapılandırılabilir)										
Elektriksel yapı		PNP										
Dijital çıkışların sayısı		1										
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC	[V]	2										
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	250										
Analog çıkışların sayısı		1										
Analog akım çıkışı	[mA]	4...20										
Maks. Yük	[Ω]	500										
Kısa devre koruması		evet										
Kısa devre korumasının cinsi		çıkış tarama										
Aşırı yük koruması		evet										
Ölçüm / ayar aralığı												
Ölçme aralığı	[psi]	0...150										
Anahtar açma noktası SP	[psi]	3...150										
Anahtar kapama noktası rP	[psi]	1...148										
Ayar adımları	[psi]	2										
Doğruluk / sapma												
Anahtarlama noktasının doğruluğu	[son değerin % si]	< ± 1,5										
Tekrarlanabilirlik	[son değerin % si]	< ± 0,25; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K)										
Karakteristik sapma	[son değerin % si]	< ± 1,0										
Sıcaklık sapması / her 10 K' da bir		< ± 0,3										
Tepki süresi												
Bir çıkışın girilen tepkime süresi için anahtarlama frekansı	Cevap verme	[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500	



Ekranlı düz montaj edilebilir basınç sensörü

PI-015PRES30-KFPKG/US

		zamanı (dAP)									
		Anahtar açma frekansı	170	80	50	30	16	8	4	2	1
Cevap verme zamanı	[ms]	dikdörtgenel basınç karakteristikleri; Anahtar açma noktası (SPx) = 70 %; Sıfırlama noktası (rPx) = 30 %									
Ayarlanabilir zaman gecikmesi dS, dr	[s]	0, 0,2,...10, 11,...50									
Maks. analog çıkışın cevap verme süresi	[ms]	3									

Yazılım / Programlama

Anahtarlama noktasının ayarlanması	Programlama butonu
Parametre ayar seçenekleri	histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; açmada / kapatmada gecikme; sönmüleme

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...100
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF ışıması	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF iletilen	10 V
Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Mekanik özellikleri

Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Seramik; PTFE
Min. basınç dalgalanması	100 Milyon
Proses bağlantısı	dişli bağlantı Aseptoflex dış dişli Aseptoflex

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	LED, kırmızı
	Fonksiyon göstergesi	7-parçalı-LED-gösterge
	Ölçülmüş değerler	7-parçalı-LED-gösterge

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



PI3154



Ekranlı düz montaj edilebilir basınç sensörü

PI-015PRES30-KFPKG/US

Bağlantı

