


Programlama/gösterge birimi

PP-PRG- /QFRKG/US/ /



- 1 sayısal gösterge 4-haneli
- 2 LEDs Gösterge ünitesi / Anahtarlama durumu
- 3 Programlama butonu
- 4 Besleme gerilimi ve çıkış sinyalleri için bağlantı
- 5 Sensör bağlantısı için
- 6 Montaj somunu



Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Uygulama	endüstriyel uygulamalar için

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...32 DC
Akım tüketimi [mA]	< 40
Min. İzolasyon direnci [MΩ]	100; (500 V DC)
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi [s]	1,5...10; (bağlanan sensöre göre)

Çıkışlar

Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

Tepki süresi

Maks. ölçme/gösterge çevrimi [ms]	200
-----------------------------------	-----



Programlama/gösterge birimi

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Yazılım / Programlama

Parametre ayar seçenekleri _____ bağlanan sensöre göre

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...100
Koruma		IP 67; (vidalı konektörlü cihazlar için)

Testler / Onaylar

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF ışıması	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF iletilen	10 V
Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[yıl]	229

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	333,5
Boyutlar	[mm]	100 x 34 x 48
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); CO-PC; PBT; FKM

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Gösterge ünitesi	6 x LED, yeşil
	Anahtarlama durumu	2 x LED, sarı
	Fonksiyon göstergesi	sayısal gösterge, 4-haneli
	Ölçülmüş değerler	sayısal gösterge, 4-haneli

Aksesuarlar


Parçalar _____ ara kablolar: 0,8 m, çevrimdışı durumun parametre ayarı için

Açıklamalar

Paket miktarı _____ 1 adet

Elektriksel bağlantı

Bağlantı



1 = Sensör
2 = PP2001

Soketli: 1 x M12; Kontaklar: altın kaplamalı