

QHA200



moneoyu üretim ortamında çalıştırma gereci


moneo appliance

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: QHA210

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

moneo ürünlerinin çalışması için gereken lisanslar ayrıca sipariş edilmelidir



- 1 Güç kaynağı
- 2 ses
- 3 mikrofon girişi
- 4 COM arayüz x 2
- 5 VGA arayüzü
- 6 DisplayPort arayüzü
- 7 HDMI arayüz
- 8 USB arayüz x 4
- 9 Ethernet arabirim 2
- 10 Ethernet arabirim 1





moneoyu üretim ortamında çalıştırma gereci

moneo appliance

Uygulama		
Uygulama	moneonun çalışması için IT donanımı	
	hafıza kapasitesi ve işleme gücü sağlama	
	ön kurulumlu moneo yazılımı	
	Özel IT bilgisi gerekmeksizin kolay kurulum	
İçerik tanımlama	uygulama bakımı için sistem yönetimi dahildir	
Uygunluk	IT yapısından bağımsız olarak kullanılabilir	
	IT ağ yapısına her zaman entegre edilebilir	
Bağlanabilirlik	sensörler ve IT ağları için arayüzler	
Bakım ve destek	Cihaz Yönetim Sistemi (Appliance Management System) ile entegre güncelleme, yedekleme ve destek fonksiyonları	
Elektriksel özellikleri		
Çalışma gerilimi	[V]	12...24 DC
Akım tüketimi	[mA]	2200; (24 V)
Çıkışlar		
Video çıkış sayısı	3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x)	
Yazılım / Programlama		
Dil	İngilizce	
Dahil olan lisanslar	appliance management system (AMS)	
Lisansla ilgili not	donanıma bağlı; moneo ürünlerinin çalışması için gereken lisanslar ayrıca sipariş edilmelidir	
İşletim sistemi	Debian Linux 10	
Sistem gereksinimleri		
Web tarayıcı	Google Chrome; Mozilla Firefox; (desteklenen sürümler: son sürüm notlarına bakınız)	
Arabirimler		
Haberleşme arayüzü	Ethernet; RS232; USB	
Ethernet arabirimlerinin sayısı	2; (Gbit)	
R232 arabirim sayısı	2; (BIOS ile seçilebilir: RS232 / RS485)	
USB arabirimi sayısı	4; (USB 3.0)	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...50
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...85
Maksimum bağıl nem	[%]	95; (40 °C yoğuşmasız)
Koruma	IP 67; (Alt parça: IP 21)	
Testler / Onaylar		
Şok dayanımı	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Titreşim dayanımı	IEC 60068-2-6	5 Grms / 10...500 Hz
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	5653
Boyutlar	[mm]	85 x 253 x 201
Donanım		
Çip seti	Intel Q170	
İşlemci	Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz	
TPM çip	V 2.0	
BIOS	AMI EFI BIOS	

QHA200



moneoyu üretim ortamında çalıştırma gereci

moneo appliance

Çalışma belleği	8 GB DDR3
Ana depolama	128 GB SSD
Açıklamalar	
Notlar	moneo ürünlerinin çalışması için gereken lisanslar ayrıca sipariş edilmelidir
Paket miktarı	1 adet