


moneoyu üretim ortamında çalıştırma gereci

moneo appliance QHA210

moneo ürünlerinin çalışması için gereken lisanslar ayrıca sipariş edilmelidir



- 1 Durum LED'i
- 2 aç/kapat anahtarı
- 3 USB 3.0 x 3
- 4 USB 2.0 x 1
- 5 Ethernet arabirim A
- 6 Ethernet arabirim B
- 7 DisplayPort arayüzü x 2
- 8 Güç kaynağı
- 9 Topraklama

Uygulama

Uygulama

moneonun çalışması için IT donanımı

hafıza kapasitesi ve işleme gücü sağlama

ön kurulumlu moneo yazılımı

Özel IT bilgisi gerekmeksizin kolay kurulum

konfigürasyon ve bakım için cihaz yönetim sistemi (AMS) dahil

IT yapısından bağımsız olarak kullanılabilir

IT ağ yapısına her zaman entegre edilebilir

sensörler ve IT ağları için arayüzler

Cihaz Yönetim Sistemi (Appliance Management System)
ile entegre güncelleme, yedekleme ve destek fonksiyonları



moneoyu üretim ortamında çalıştırma gereci

moneo appliance QHA210

Elektriksel özellikleri		
Çalışma gerilimi	[V]	10...36 DC
Güç tüketimi	[W]	21; (maksimum: 47)
Çıkışlar		
Video çıkış sayısı		2; (DisplayPort)
Yazılım / Programlama		
Dil		İngilizce
Dahil olan lisanslar		appliance management system (AMS)
Lisansla ilgili not		donanıma bağlı; moneo ürünlerinin çalışması için gereken lisanslar ayrıca sipariş edilmelidir
İşletim sistemi		Debian Linux 10
Sistem gereksinimleri		
Web tarayıcı		Google Chrome; Mozilla Firefox; (desteklenen sürümler: son sürüm notlarına bakınız)
Arabirimler		
Haberleşme arayüzü		Ethernet; USB
Ethernet arabirimlerinin sayısı		2; (Gbit)
USB arabirimi sayısı		4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...70
Depolama sıcaklığı	[°C]	-20...60
Maksimum bağıl nem	[%]	95; (40 °C yoğuşmasız)
Koruma		IP 40
Testler / Onaylar		
Şok dayanımı	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Titreşim dayanımı	IEC 60068-2-6	4 Grms / 10...500 Hz
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	1269,2
Boyutlar	[mm]	35 x 105 x 150
Donanım		
İşlemci		Intel Atom E3940 Quad Core
TPM çip		V 2.0
BIOS		AMI UEFI (128 Mbit)
Çalışma belleği		8 GB
Ana depolama		256 GB SSD
Açıklamalar		
Notlar		moneo ürünlerinin çalışması için gereken lisanslar ayrıca sipariş edilmelidir
Paket miktarı		1 adet