


On-premises SmartLimitWatcher licence for AI-based condition monitoring of multiple process values

moneo DataScience Starter LIC

moneo|DataScience Toolbox



Uygulama

Uygulama

Konfigürasyon

Uygunluk

Veri yönetimi

İzleme

Kullanıcı arayüzü

extended licence for moneo for AI-based dynamic condition monitoring of simple and complex industrial installations, machines, components and manufacturing processes

dynamic warning and alarm thresholds are set automatically and can be customised

health indicators can be activated to identify unknown machine conditions

provision of filter methods to separate insignificant notifications from actual status changes

compatible with all data available in moneo

automatic replacement of missing values

option to configure customised transformation rules

time resolution of the time interval to be monitored can be set

dinamik beklenti aralıklarını hesaplayarak hedef değişkenlerin kalıcı olarak izlenmesi

dinamik eşiklere erişildiğinde otomatik olarak bilet üretilir

5-step wizard for simple no-code configuration of dynamic warning and alarm thresholds

sensör değerlerinin, dinamik uyarının ve alarm eşiklerinin canlı gösterimi



On-premises SmartLimitWatcher licence for AI-based condition monitoring of multiple process values

moneo DataScience Starter LIC

Yazılım / Programlama	
Dil	Almanca; İngilizce; Fransızca; İtalyanca; İspanyolca; Portekizce; Çince; Japonca; Korece; Lehçe
Veri taşıyıcı	indirme
Lisans tipi	tek lisans
Lisans sınıfı	şirket içi tam sürüm
Sistem gereksinimleri	
Min. CPU çevrim	2,3 GHz
CPU çekirdeklerinin min. sayısı	4
Min. RAM	8
Min. grafik çözünürlüğü	1920 x 1080
Cihaz arayüzü gereklidir	USB; LAN Adapter - RJ45
Ağ kartı	Ethernet 1 Gbit
Ağ protokolü	Ethernet TCP/IP
İşletim sistemi	Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
Web tarayıcı	Google Chrome; Mozilla Firefox; (desteklenen sürümler: son sürüm notlarına bakınız)
Ek olarak talep edilen yazılım	moneo software download: QM9102 veya QM9112