



Görselleştirme ortamında moneo çalışma lisansı

moneo vAppliance License



Uygulama

Uygulama	Moneo yazılımını mevcut bir IT altyapısında çalıştırmak için sanal cihaz ön kurulumlu moneo yazılımı uygulama bakımı için sistem yönetimi dahildir
Konfigürasyon	.OVF dosyasının görselleştirme ortamına entegre edilmesi ve arkasından gelen AMS (cihaz yönetim sistemi) kurulumu
Uygunluk	VMware vSphere 7.0 veya daha üst sürümler Microsoft Hyper-V 2019 veya daha üst sürüm
Bağlanabilirlik	sensörler ve IT ağları için arayüzler
Bakım ve destek	sonraki yılın sonuna kadar bakım ve destek dahil

Yazılım / Programlama

Dil	İngilizce
Veri taşıyıcı	indirme



Görselleştirme ortamında moneo çalışma lisansı

moneo vAppliance License

Lisans tipi	tek lisans
Lisans sınıfı	tam versiyon
Sistem gereksinimleri	
Min. CPU çevrim	1,8 GHz
CPU çekirdeklerinin min. sayısı	4
Min. RAM	8 GB
Min. grafik çözünürlüğü	1920 x 1080
Ağ kartı	2 x Ethernet 1 Gbit
Ağ protokolü	Ethernet TCP/IP
İşletim sistemi	VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (veya daha üst sürümler)
Web tarayıcı	Google Chrome; Mozilla Firefox; (desteklenen sürümler: son sürüm notlarına bakınız)
Açıklamalar	
Açıklamalar	moneo ürünlerinin çalışması için gereken lisanslar ayrıca sipariş edilmelidir