


RM6004



Milli mutlak çok turlu enkoder

RM-4096-S24/N1B

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 Referans işareti
2 M4 Derinlik 5 mm



Ürün özellikleri

Çözünürlük	4096 çözünürlük; 4096 adımlar; 4096 devir ; 24 Bit
Haberleşme arayüzü	SSI-data arabirimi
Mil tasarımı	yarı mil
Mil çapı [mm]	10

Uygulama

Fonksiyon prensibi	mutlak
Devir tipi	Çok turlu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 200

Çıkışlar

Kod	Gri kod; (saat yönünde döndüğünde artan kod değerleri (mil tarafından bakıldığında))
Kod sinyali	Saat girişi; TTL uyumlu sinyaller; Saat ve saat (inv.) sürücülerden RS 485'e; veri çıkışı; senkronize seri; TTL uyumlu sinyaller, veri ve veriler (inv.); artımlı sinyaller; 2 sinüzoidal artımlı sinyal (A ve B) ; fazda 90° kayma; çevrim başına 1 Vpp 512 sinyal periyodu

Ölçüm / ayar aralığı

Çözünürlük	4096 çözünürlük; 4096 adımlar; 4096 devir ; 24 Bit
------------	--

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	SSI-data arabirimi
--------------------	--------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
Maksimum bağıl nem [%]	75; (kısa bir süre sonra: 95 %)

RM6004



Milli mutlak çok turlu enkoder

RM-4096-S24/N1B

Koruma	IP 64
--------	-------

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	100 g (6 ms)
Titreşim dayanımı	30 g (55...2000 Hz)

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	490
Boyutlar [mm]	Ø 58 / L = 66,7
Malzemeler	Alüminyum
Maksimum devir, mekanik [U/min]	12000
Maks. başlangıç torku [Nm]	1
Referans sıcaklığı torku [°C]	20
Mil tasarımı	yarı mil
Mil çapı [mm]	10
Mil malzemesi	paslanmaz çelik (1,4104)
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N]	10
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N]	20

Açıklamalar

Açıklamalar	Kablolar/pinler bağlı değil, (n.c.) kullanılmamalıdır.
-------------	--

Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; merkezsel, aksenal olarak kullanılabilir

siyah	n.c.
kırmızı	n.c.
yeşil	n.c.
kahve rengi	n.c.
kahverengi/yeşil	10...30V (Up)
mor	clock
sarı	clock ters çevrilmiş
ekran	Gövde
beyaz/yeşil	0V (Un)
mavi/siyah	B+
kırmızı/siyah	B-
gri	Data
yeşil/siyah	A+
sarı/siyah	A-
pembe	Data ters çevrilmiş

RM6004



Milli mutlak çok turlu enkoder

RM-4096-S24/N1B

şemalar ve grafikler

Pals diyagramı

