


Akış sensörleri için kontrol monitörü

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 DIN raya montaj



Uygulama

Uygulama

Akış izleme

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	30...42 AC / 30...60 DC
Açılışta gecikme süresi [s]	30
Kanal sayısı	1

Çıkışlar

Elektriksel yapı	Röle
Kontak akımı	4 A, 250 V AC
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu	Röle akış varken çekili

Yazılım / Programlama

Anahtarlama noktasının ayarlanması	Potansiyometre
Seçim sıvılar / gazlar	iki pozisyonlu anahtar ile

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...60
Koruma	IP 40
Koruma sınıfları	IP 20

Mekanik özellikleri

Gövde	DIN raya montaj için gövde
Boyutlar [mm]	75 x 55 x 110
Malzemeler	Plastik

SB0100



Akış sensörleri için kontrol monitörü

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Gösterge / Kontroller

Gösterge Fonksiyon 11 x LED


Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

klemens: 16 x ...2,5 mm²

Bağlantı



1: Relais Akış izleme
Kablo renkleri :
BN = kahve rengi
BU = mavi
BK = siyah
WH = beyaz
GY = gri