


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFR14AACE1

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	G 1/4 dış dişli
-------------------	-----------------

Uygulama

Uygulama	Ex Zone 1
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
Dayanma basıncı [bar]	5

Sıvılar

Uygulama	Ex Zone 1
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS 0200 Exi
----------------------------------	-------------

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar	
Ayar aralığı [cm/s]	0...60
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	0...20

Doğruluk / sapma

Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min]	7
---	---

Tepki süresi

Cevap verme zamanı [s]	2...20
------------------------	--------

Sıvılar

Cevap verme zamanı [s]	2...20
------------------------	--------

Çalışma Koşulları

Koruma	IP 67
--------	-------

Mekanik özellikleri

Gövde	Dış yapısı
Malzemeler	PTFE
Malzeme (ıslak parçalar)	PTFE
Proses bağlantısı	G 1/4 dış dişli



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFR14AACE1

Açıklamalar


Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, TPE-S; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Bağlantı



BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
BK =	mavi
WH =	siyah
GY =	beyaz
	gri