


Hava akış monitörü

LTM1202B1A

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	M12 x 1
-------------------	---------

Uygulama

Dayanma basıncı	[bar]	5
-----------------	-------	---

Elektriksel özellikleri

Anahtarlama amfikatörüne bağlantı	evet
-----------------------------------	------

Anahtarlama amplifikatörleri	SC0001 kontrol monitörüne bağlantı için
------------------------------	---

Açılışta gecikme süresi	[s]	60
-------------------------	-----	----

Ölçüm / ayar aralığı

Gazlar

Ayar aralığı	[cm/s]	10...2000
--------------	--------	-----------

Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	10...250
--------------------	--------	----------

Doğruluk / sapma

Ortamin maks. sıcaklık değişimi	[K/min]	15
---------------------------------	---------	----

Tepki süresi

Cevap verme zamanı	[s]	< 5
--------------------	-----	-----

Gazlar

Cevap verme zamanı	[s]	< 5
--------------------	-----	-----

Çalışma Koşulları

Koruma	IP 67
--------	-------

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	M12 x 1
----------	------	---------

SL0002



Hava akış monitörü

LTM1202B1A

Diş tasarımı	M12 x 1
Malzemeler	Pirinç nikel kaplamalı
Malzeme (ıslak parçalar)	sensör yüzeyi: PBT
Proses bağlantısı	M12 x 1

Aksesuarlar

Parçalar	montaj somunu: 2
----------	------------------


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Bağlantı



YE =
GN =
WH =

Kablo renkleri :
sarı
yeşil
beyaz