


Hava akış monitörü

SLG23CEEAKOA/PH

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Röle çıkışlarının sayısı: 1
Proses bağlantısı	Ø 23 mm

Uygulama

Dayanma basıncı [bar]	1
-----------------------	---

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	80...250 AC / 90...250 DC
Ters kutuplama koruması	hayır

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Röle çıkışlarının sayısı: 1
-----------------------	-----------------------------

Çıkışlar

Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali
Röle çıkışlarının sayısı	1
Kontak akımı	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu	Röle akış varken çekili
Kısa devre koruması	hayır
Aşırı yük koruması	hayır

Ölçüm / ayar aralığı

Gazlar	
Ayar aralığı [cm/s]	100...1000
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	100...400



Hava akış monitörü

SLG23CEEAKOA/PH

Doğruluk / sapma		
Ortamin maks. sıcaklık değişimi	[K/min]	5
Tepki süresi		
Cevap verme zamanı	[s]	3...60
Gazlar		
Cevap verme zamanı	[s]	3...60
Yazılım / Programlama		
Anahtarlama noktasının ayarlanması		Potansiyometre
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-15...50
Maksimum bağıl nem	[%]	90
Koruma		IP 65
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	201
Boyutlar	[mm]	Ø 23
Malzemeler		Gövde: PBT; sensör yüzeyi: Titanyum
Malzeme (ıslak parçalar)		PBT; Titanyum
Proses bağlantısı		Ø 23 mm
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı
	Fonksiyon	1 x LED, yeşil
Elektriksel bağlantı		
Koruma gereklidir		IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 5 A; hızlı işleyen
Aksesuarlar		
Parçalar		Montaj kelepçesi: 1, E40048
		tornavida
Açıklamalar		
Açıklamalar		Öneri Kısa devre sonrası ürünün güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Paket miktarı		1 adet

SL0106




Hava akış monitörü

SLG23CEEAKOA/PH

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Bağlantı



Not IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta ≤ 5 A hızlı işleyen

Kablo renkleri :

BN = kahve rengi
BU = mavi
BK = siyah
WH = beyaz