


Hava akış monitörü

SLG23CEEAKOW/PH

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SL0101

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Röle çıkışlarının sayısı: 1
Proses bağlantısı	Ø 23 mm

Uygulama

Dayanma basıncı [bar]	1
-----------------------	---

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi toleransı [%]	-10...10
Çalışma gerilimi [V]	< 110 AC
Ters kutuplama koruması	hayır
Açılışta gecikme süresi [s]	60

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Röle çıkışlarının sayısı: 1
-----------------------	-----------------------------

Çıkışlar

Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali
Röle çıkışlarının sayısı	1
Kontak akımı	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu	Röle akış varken çekili
Kısa devre koruması	hayır
Aşırı yük koruması	hayır



Hava akış monitörü

SLG23CEEAKOW/PH

Ölçüm / ayar aralığı		
Gazlar		
Ayar aralığı	[cm/s]	100...1000
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	100...400
Doğruluk / sapma		
Ortamin maks. sıcaklık değişimi	[K/min]	5
Tepki süresi		
Cevap verme zamanı	[s]	3...60
Gazlar		
Cevap verme zamanı	[s]	3...60
Yazılım / Programlama		
Anahtarlama noktasının ayarlanması	Potansiyometre	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-10...50
Koruma	IP 65	
Mekanik özellikleri		
Boyutlar	[mm]	Ø 23
Malzemeler	Gövde: PBT; sensör yüzeyi: Titanyum	
Malzeme (ıslak parçalar)	PBT; Titanyum	
Proses bağlantısı	Ø 23 mm	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı
	Fonksiyon	1 x LED, yeşil
Elektriksel bağlantı		
Koruma gereklidir	IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 5 A; hızlı işleyen	
Aksesuarlar		
Parçalar	Montaj kelepçesi: 1, E40048	
	tornavida	
Açıklamalar		
Açıklamalar	Öneri Kısa devre sonrası ürünün güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.	
Paket miktarı	1 adet	

SL1101




Hava akış monitörü

SLG23CEEAKOW/PH

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Bağlantı



Not IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta ≤ 5 A hızlı işleyen

Kablo renkleri :

BN = kahve rengi
BU = mavi
BK = siyah
WH = beyaz