


## Akış sensörleri için kontrol monitörü

VS0200/ 90-265VAC/DC

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 DIN raya montaj



## Uygulama

Uygulama

Akış izleme

## Elektriksel özellikleri

|                         |     |                |
|-------------------------|-----|----------------|
| Çalışma gerilimi        | [V] | 90...265 AC/DC |
| Açılışta gecikme süresi | [s] | 30             |
| Kanal sayısı            |     | 1              |

## Çıkışlar

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Elektriksel yapı                   | Röle                    |
| Kontak akımı                       | 4 A, 250 V AC           |
| Akış izleme anahtarlama fonksiyonu | Röle akış varken çekili |

## Yazılım / Programlama

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Anahtarlama noktasının ayarlanması | Potansiyometre             |
| Seçim sıvılar / gazlar             | iki pozisyonlu anahtar ile |

## Çalışma Koşulları

|                   |      |        |
|-------------------|------|--------|
| Çalışma sıcaklığı | [°C] | 0...60 |
| Koruma            |      | IP 40  |
| Koruma sınıfları  |      | IP 20  |

## Mekanik özellikleri

|            |      |                            |
|------------|------|----------------------------|
| Gövde      |      | DIN raya montaj için gövde |
| Boyutlar   | [mm] | 75 x 55 x 110              |
| Malzemeler |      | Plastik                    |

# SM0100



## Akış sensörleri için kontrol monitörü

VS0200/ 90-265VAC/DC

### Gösterge / Kontroller

Gösterge Fonksiyon 11 x LED


### Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

### Elektriksel bağlantı

klemens: 16 x ...2,5 mm<sup>2</sup>

### Bağlantı



1: Relais Akış izleme  
Kablo renkleri :  
BN = kahve rengi  
BU = mavi  
BK = siyah  
WH = beyaz  
GY = gri