


Akış sensörleri için kontrol monitörü

VS0200/230VAC

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SN0150

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 DIN raya montaj



Uygulama

Uygulama	Akış izleme
----------	-------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi toleransı [%]	-10...10
Çalışma gerilimi [V]	< 230 AC
Maks. güç tüketimi [VA]	3
Açılışta gecikme süresi [s]	30
Kanal sayısı	1

Çıkışlar

Elektriksel yapı	Röle
Kontak akımı	4 A, 250 V AC
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu	Röle akış varken çekili

Yazılım / Programlama

Anahtarlama noktasının ayarlanması	Potansiyometre
Seçim sıvılar / gazlar	iki pozisyonlu anahtar ile

Çalışma Koşulları


Çalışma sıcaklığı [°C]	0...60
Koruma	IP 40
Koruma sınıfları	IP 20



Akış sensörleri için kontrol monitörü

VS0200/230VAC

Mekanik özellikleri		
Gövde	DIN raya montaj için gövde	
Boyutlar	[mm]	75 x 55 x 110
Malzemeler	Plastik	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Fonksiyon	11 x LED
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
klemens: 16 x ...2,5 mm²		
Bağlantı		



- 1: Relais Akış izleme
Kablo renkleri :
- BN = kahve rengi
BU = mavi
BK = siyah
WH = beyaz
GY = gri