


Akış sensörleri için kontrol monitörü

VS0200/230VAC

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SN0150

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 DIN raya montaj



Uygulama

Uygulama

Akış izleme; Sıcaklık izleme

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi toleransı [%]	-10...10
Çalışma gerilimi [V]	< 230 AC
Maks. güç tüketimi [VA]	3
Açılışta gecikme süresi [s]	30
Kanal sayısı	1

Çıkışlar

Elektriksel yapı	Röle
Kontak akımı	4 A, 250 V AC
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu	Röle akış varken çekili
Sıcaklık izleme anahtarlama fonksiyonu	Sıcaklık aşıldığında röle enerjili

Yazılım / Programlama


Anahtarlama noktasının ayarlanması	Potansiyometre
Seçim sıvılar / gazlar	iki pozisyonlu anahtar ile
Anahtarlama noktası ayarı	Potansiyometre
Sıcaklık aralığı [°C]	0...120
Tekrarlanabilirlik anahtarlama noktası / ölçüm değeri [K]	4



Akış sensörleri için kontrol monitörü

VS0200/230VAC

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...60
Koruma		IP 40
Koruma sınıfları		IP 20
Mekanik özellikleri		
Gövde		DIN raya montaj için gövde
Boyutlar	[mm]	75 x 55 x 110
Malzemeler		Plastik
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Fonksiyon	11 x LED
	Anahtarlama durumu	LED, kırmızı
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
klemens: 16 x ...2,5 mm ²		
Bağlantı		



- 1: Sıcaklık izleme
 2: Akış izleme
 Kablo renkleri :
 BN = kahve rengi
 BU = mavi
 BK = siyah
 WH = beyaz
 GY = gri