


## Akış sensörleri için kontrol monitörü

VS0200/230VAC

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 DIN raya montaj



## Uygulama

Uygulama

Akış izleme; Sıcaklık izleme; Kablo izleme

## Elektriksel özellikleri

|                            |      |          |
|----------------------------|------|----------|
| Çalışma gerilimi toleransı | [%]  | -10...10 |
| Çalışma gerilimi           | [V]  | < 230 AC |
| Maks. güç tüketimi         | [VA] | 3        |
| Açılışta gecikme süresi    | [s]  | < 30     |
| Kanal sayısı               |      | 1        |

## Çıkışlar

|                                           |                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Elektriksel yapı                          | Röle                                                 |
| Kontak akımı                              | 4 A, 250 V AC                                        |
| Akış izleme anahtarlama fonksiyonu        | Röle akış varken çekili                              |
| Sıcaklık izleme anahtarlama fonksiyonu    | Sıcaklık aşıldığında röle enerjisiz                  |
| Anahtarlama fonksiyonu kablo kopma izleme | Kablo kopması ve kısa devre durumunda röle enerjisiz |

## Tepki süresi

|                    |     |      |
|--------------------|-----|------|
| Cevap verme zamanı | [s] | < 10 |
|--------------------|-----|------|

## Yazılım / Programlama

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Anahtarlama noktasının ayarlanması | Potansiyometre             |
| Seçim sıvılar / gazlar             | iki pozisyonlu anahtar ile |
| Anahtarlama noktası ayarı          | Potansiyometre             |
| Sıcaklık aralığı [°C]              | 20...100                   |



## Akış sensörleri için kontrol monitörü

VS0200/230VAC

Tekrarlanabilirlik anahtarlama noktası / ölçüm değeri [K]

4

## Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-25...70

Koruma

IP 40

Koruma sınıfları

IP 20

## Mekanik özellikleri

Gövde

DIN raya montaj için gövde

Boyutlar [mm]

75 x 55 x 110

Malzemeler

Plastik

## Gösterge / Kontroller

Gösterge

Fonksiyon

11 x LED

Anahtarlama durumu

LED, kırmızı

Anahtarlama durumu

LED, kırmızı

## Açıklamalar

Açıklamalar

Eğer kablo kopması/sıcaklık izleme rölesi enerjilenmemiş ise akış izleme rölesi de enerjisizdir.


Paket miktarı

1 adet

## Elektriksel bağlantı

klemens: 16 x ...2,5 mm<sup>2</sup>

## Bağlantı



1: Relais Kablo izleme / Sıcaklık izleme

2: Relais Akış izleme

Kablo renkleri :

BN = kahve rengi

BU = mavi

BK = siyah

WH = beyaz

GY = gri