


Akış sensörleri için kontrol monitörü

VS0200/230VAC

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SN0150

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 DIN raya montaj



Uygulama

Uygulama

Akış izleme; Sıcaklık izleme; Kablo izleme

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi toleransı	[%]	-10...10
Çalışma gerilimi	[V]	< 230 AC
Maks. güç tüketimi	[VA]	3
Açılışta gecikme süresi	[s]	< 30
Kanal sayısı		1

Çıkışlar

Elektriksel yapı	Röle
Kontak akımı	4 A, 250 V AC
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu	Röle akış varken çekili
Sıcaklık izleme anahtarlama fonksiyonu	Sıcaklık aşıldığında röle enerjisiz
Anahtarlama fonksiyonu kablo kopma izleme	Kablo kopması ve kısa devre durumunda röle enerjisiz

Tepki süresi

Cevap verme zamanı	[s]	< 10
--------------------	-----	------

Yazılım / Programlama

Anahtarlama noktasının ayarlanması	Potansiyometre
Seçim sıvılar / gazlar	iki pozisyonlu anahtar ile



Akış sensörleri için kontrol monitörü

VS0200/230VAC

Anahtarlama noktası ayarı	Potansiyometre
Sıcaklık aralığı [°C]	20...100
Tekrarlanabilirlik anahtarlama noktası / ölçüm değeri [K]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...70
Koruma	IP 40
Koruma sınıfları	IP 20

Mekanik özellikleri

Gövde	DIN raya montaj için gövde
Boyutlar [mm]	75 x 55 x 110
Malzemeler	Plastik

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Fonksiyon	11 x LED
	Anahtarlama durumu	LED, kırmızı
	Anahtarlama durumu	LED, kırmızı


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

klemens: 16 x ...2,5 mm²

Bağlantı



- 1: Relais Kablo izleme / Sıcaklık izleme
 2: Relais Akış izleme
 Kablo renkleri :
 BN = kahve rengi
 BU = mavi
 BK = siyah
 WH = beyaz
 GY = gri