


Akış sensörleri için kontrol monitörü

VS0200/200VAC

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SN0150

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 DIN raya montaj



Uygulama

Uygulama

Akış izleme

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 200 AC
Maks. güç tüketimi	[VA]	3
Açılışta gecikme süresi	[s]	30
Kanal sayısı		1

Çıkışlar

Elektriksel yapı	Röle
Kontak akımı	4 A, 250 V AC
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu	Röle akış varken çekili

Yazılım / Programlama

Anahtarlama noktasının ayarlanması	Potansiyometre
------------------------------------	----------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...60
Koruma		IP 40
Koruma sınıfları		IP 20

Mekanik özellikleri

Gövde	DIN raya montaj için gövde
Boyutlar	[mm] 75 x 55 x 110

SN0117



Akış sensörleri için kontrol monitörü

VS0200/200VAC

Malzemeler	Plastik
------------	---------

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Fonksiyon	11 x LED
----------	-----------	----------


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

klemens: 16 x ...2,5 mm²

Bağlantı



- 1: Relais Akış izleme
Kablo renkleri :
BN = kahve rengi
BU = mavi
BK = siyah
WH = beyaz
GY = gri