


Akış sensörleri için kontrol monitörü

VS0200/ 24VDC/230VAC

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SN0150

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 DIN raya montaj



Uygulama

Uygulama

Akış izleme; Normalde açık (NO) olan anahtarlamanın(çıkışın) kapanma geçikmesi

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi toleransı	[%]	-10...10
Çalışma gerilimi	[V]	< 230 AC / 24 DC
Akım tüketimi	[mA]	60
Maks. güç tüketimi	[VA]	3
Açılışta gecikme süresi	[s]	0...40
Kanal sayısı		1

Çıkışlar

Elektriksel yapı	Röle
Kontak akımı	4 A, 250 V AC
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu	Akış varken ve zamanlayıcı açıkken röle enerjili

Yazılım / Programlama

Anahtarlama noktasının ayarlanması	Potansiyometre
Seçim sıvılar / gazlar	iki pozisyonlu anahtar ile

Çalışma Koşulları


Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...60
Koruma		IP 40
Koruma sınıfları		IP 20



Akış sensörleri için kontrol monitörü

VS0200/ 24VDC/230VAC

Mekanik özellikleri		
Gövde	DIN raya montaj için gövde	
Boyutlar	[mm]	75 x 55 x 110
Malzemeler	Plastik	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Fonksiyon	11 x LED
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
klemens: 16 x ...2,5 mm²		
Bağlantı		



- 1: Relais Akış izleme
Kablo renkleri :
- BN = kahve rengi
BU = mavi
BK = siyah
WH = beyaz
GY = gri