


Akış sensörleri için kontrol monitörü

VS0200/ 24VDC

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SR0150

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 DIN raya montaj



Uygulama

Uygulama

Akış izleme; Sıcaklık izleme

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi toleransı	[%]	-10...10
Çalışma gerilimi	[V]	24 DC
Akım tüketimi	[mA]	70
Açılışta gecikme süresi	[s]	30
Kanal sayısı		1

Çıkışlar

Elektriksel yapı	Röle
Kontak akımı	4 A, 250 V AC
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu	Röle akış varken çekili
Sıcaklık izleme anahtarlama fonksiyonu	Sıcaklık aşıldığında röle enerjili

Yazılım / Programlama

Anahtarlama noktasının ayarlanması	Potansiyometre
Seçim sıvılar / gazlar	iki pozisyonlu anahtar ile
Anahtarlama noktası ayarı	Potansiyometre
Sıcaklık aralığı	[°C] 0...120
Tekrarlanabilirlik anahtarlama noktası / ölçüm değeri	[K] 4



Akış sensörleri için kontrol monitörü

VS0200/ 24VDC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...60
Koruma		IP 40
Koruma sınıfları		IP 20

Mekanik özellikleri

Gövde		DIN raya montaj için gövde
Boyutlar	[mm]	75 x 55 x 110
Malzemeler		Plastik

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Fonksiyon	11 x LED
	Anahtarlama durumu	LED, kırmızı


Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Elektriksel bağlantı

klemens: 16 x ...2,5 mm²

Bağlantı



- 1: Sıcaklık izleme
 2: Akış izleme
 Kablo renkleri :
 BN = kahve rengi
 BU = mavi
 BK = siyah
 WH = beyaz
 GY = gri