


Akış sensörleri için kontrol monitörü

VS0200/ 24VDC



1 DIN raya montaj



Uygulama

Uygulama	Akış izleme
Ortam	Sıvılar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi toleransı [%]	-10...10
Çalışma gerilimi [V]	24 DC
Akım tüketimi [mA]	< 45
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi [s]	< 20
Kanal sayısı	1

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	400
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu	Çıkış anahtarlaması; akış istenilen değerde olduğunda, Açık
Anahtarlama fonksiyonu kablo kopma izleme	Çıkış anahtarlaması, kablo kopması durumunda kapalı
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

Yazılım / Programlama

Anahtarlama noktasının ayarlanması	Potansiyometre
------------------------------------	----------------

Çalışma Koşulları


Çalışma sıcaklığı [°C]	0...60
Koruma	IP 50



Akış sensörleri için kontrol monitörü

VS0200/ 24VDC

Koruma sınıfları	IP 20	
Testler / Onaylar		
MTTF	[yıl]	624
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	142,5
Gövde	DIN raya montaj için gövde	
Boyutlar	[mm]	78 x 22,5 x 100
Malzemeler	Plastik	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Fonksiyon	11 x LED
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
klemens: 12 x ...2,5 mm²		
Bağlantı		



	Kablo renkleri :
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
BK =	siyah
WH =	beyaz
GY =	gri