


ST0507



Akış monitörü

SCG15ABBFPKG/6M/PH

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıktıların sayısı: 1
Proses bağlantısı	Varivent DN50

Uygulama

Uygulama	Hidrolik uygulamalar
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...95
Dayanma basıncı [bar]	30

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	20...36 DC
Akım tüketimi [mA]	< 45
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi [s]	< 20

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıktıların sayısı: 1
-----------------------	------------------------------

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	1
Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali



Akış monitörü

SCG15ABBFPG/6M/PH

Elektriksel yapı	PNP
Dijital çıktıların sayısı	1
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	400
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet
Ölçüm / ayar aralığı	
Ayar aralığı [cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	3...60
Doğruluk / sapma	
Ortamin maks. sıcaklık değişimi [K/min]	15
Tepki süresi	
Cevap verme zamanı [s]	1...10
Yazılım / Programlama	
Anahtarlama noktasının ayarlanması	Potansiyometre
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...30
Koruma	IP 67
Mekanik özellikleri	
Boyutlar [mm]	60 x 41 x 82
Malzemeler	PBT-GF20
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Proses bağlantısı	Varivent DN50
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Fonksiyon 11 x LED
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

ST0507





Akış monitörü

SCG15ABBFPKG/6M/PH

Elektriksel bağlantı

Kablo: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Bağlantı



BN =
BU =
BK =

Kablo renkleri :
kahve rengi
mavi
siyah