


Akış monitörü

SCN12ABAAKOW/LS/CSA

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SI5006 + E40107

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
Proses bağlantısı	1/2" NPT

Uygulama

Ortam	Sıvılar
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...60
Dayanma basıncı [bar]	30

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	80...140 AC
Akım tüketimi [mA]	< 40
Açılışta gecikme süresi [s]	< 20

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
-----------------------	------------------------------

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	1
Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali
Elektriksel yapı	Röle
Dijital çıkışların sayısı	1
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Kısa devre koruması	hayır




Akış monitörü

SCN12ABAAKOW/LS/CSA

Ölçüm / ayar aralığı		
Ayar aralığı	[cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	3...60
Doğruluk / sapma		
Ortamın maks. sıcaklık değişimi	[K/min]	15
Tepki süresi		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Yazılım / Programlama		
Anahtarlama noktasının ayarlanması	Potansiyometre	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...60
Koruma	IP 67	
Mekanik özellikleri		
Malzemeler	PBT-GF20	
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)	
Proses bağlantısı	1/2" NPT	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Fonksiyon	11 x LED
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		

Soketli: 1 x 1/2"; kodlama: C



Bağlantı

