


Akış monitörü

SCG15ABBPKG/6m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: ST0507

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı

Dijital çıktıların sayısı: 1

Uygulama

Uygulama

Hidrolik uygulamalar

Ortam sıcaklığı [°C]

-25...95

Dayanma basıncı [bar]

30

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]

20...36 DC

Akım tüketimi [mA]

< 45

Ters polarite koruması

evet

Açılışta gecikme süresi [s]

< 20

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı

Dijital çıktıların sayısı: 1

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı

1



Akış monitörü

SCG15ABBFPKG/6m

Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali	
Elektriksel yapı	PNP	
Dijital çıktıların sayısı	1	
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)	
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5	
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	400	
Kısa devre koruması	evet	
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama	
Aşırı yük koruması	evet	
Ölçüm / ayar aralığı		
Ayar aralığı [cm/s]	3...300	
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	3...60	
Doğruluk / sapma		
Ortamin maks. sıcaklık değişimi [K/min]	15	
Tepki süresi		
Cevap verme zamanı [s]	1...10	
Yazılım / Programlama		
Anahtarlama noktasının ayarlanması	Potansiyometre	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...30	
Koruma	IP 67	
Mekanik özellikleri		
Boyutlar [mm]	60 x 41 x 82	
Malzemeler	PBT-GF20	
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Fonksiyon	11 x LED
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	

ST0534





Akış monitörü

SCG15ABBFPKG/6m

Elektriksel bağlantı

Kablo: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Bağlantı



BN =
BU =
BK =

Kablo renkleri :
kahve rengi
mavi
siyah