


## Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STM12AAC

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



## Ürün özellikleri

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Proses bağlantısı | M12 x 1 |
|-------------------|---------|

## Uygulama

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Ortam                 | Sıvılar; aşındırıcı ortam |
| Ortam sıcaklığı [°C]  | -25...80                  |
| Dayanma basıncı [bar] | 5                         |

## Sıvılar

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
|----------------------|----------|

## Elektriksel özellikleri

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Kontrol monitörüne bağlantı için | VS 0100 |
|----------------------------------|---------|

## Ölçüm / ayar aralığı

## Sıvılar

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Ayar aralığı [cm/s]       | 3...300 |
| Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 3...60  |

## Doğruluk / sapma

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 7 |
|-----------------------------------------|---|

## Tepki süresi

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Cevap verme zamanı [s] | 2...20 |
|------------------------|--------|

## Sıvılar

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Cevap verme zamanı [s] | 2...20 |
|------------------------|--------|

## Çalışma Koşulları

|        |       |
|--------|-------|
| Koruma | IP 67 |
|--------|-------|

## Mekanik özellikleri

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Gövde             | Diş yapısı |
| Boyutlar [mm]     | M12 x 1    |
| Diş tasarımı      | M12 x 1    |
| Malzemeler        | PTFE       |
| Proses bağlantısı | M12 x 1    |

## Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

# ST1400




## Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STM12AAC

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, Silflex-PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 4 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Bağlantı



Kablo renkleri :  
BK = siyah  
BN = kahve rengi  
BU = mavi  
WH = beyaz