


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STM12AAC/US-100-H

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	M12 x 1
-------------------	---------

Uygulama

Ortam	Sıvılar; aşındırıcı ortam
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
Dayanma basıncı [bar]	5

Sıvılar

Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS 0100
----------------------------------	---------

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar	
Ayar aralığı [cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	3...60

Doğruluk / sapma

Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min]	7
---	---

Tepki süresi

Cevap verme zamanı [s]	2...20
------------------------	--------

Sıvılar

Cevap verme zamanı [s]	2...20
------------------------	--------

Çalışma Koşulları

Koruma	IP 67
--------	-------

Mekanik özellikleri

Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M12 x 1
Diş tasarımı	M12 x 1
Malzemeler	PTFE
Proses bağlantısı	M12 x 1

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

ST1404



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü


STM12AAC/US-100-H

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m



Bağlantı



Kablo renkleri :
BK = siyah
BN = kahve rengi
BU = mavi
WH = beyaz