

ST2400




Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STR14AAC

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: ST2404

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı G 1/4 dış dişli

Uygulama

Ortam Sıvılar; aşındırıcı ortam

Ortam sıcaklığı [°C] -25...80

Dayanma basıncı [bar] 5

Sıvılar

Ortam sıcaklığı [°C] -25...80

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için VS 0100

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar

Ayar aralığı [cm/s] 3...300

Enbüyük hassasiyet [cm/s] 3...60

Doğruluk / sapma

Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] 7

Tepki süresi

Cevap verme zamanı [s] 2...20

Sıvılar

Cevap verme zamanı [s] 2...20

Çalışma Koşulları

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Gövde Dış yapısı

Malzemeler PTFE

Proses bağlantısı G 1/4 dış dişli

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

ST2400




Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STR14AAC

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, Silflex-PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Bağlantı



Kablo renkleri :
BK = siyah
BN = kahve rengi
BU = mavi
WH = beyaz