


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STR14AAC/US-100-H

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	G 1/4 dış dişli
-------------------	-----------------

Uygulama

Ortam	Sıvılar; aşındırıcı ortam
-------	---------------------------

Ortam sıcaklığı	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Dayanma basıncı	[bar]	5
-----------------	-------	---

Sıvılar

Ortam sıcaklığı	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS 0100
----------------------------------	---------

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar

Ayar aralığı	[cm/s]	3...300
--------------	--------	---------

Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	3...60
--------------------	--------	--------

Doğruluk / sapma

Ortamın maks. sıcaklık değişimi	[K/min]	7
---------------------------------	---------	---

Tepki süresi

Cevap verme zamanı	[s]	2...20
--------------------	-----	--------

Sıvılar

Cevap verme zamanı	[s]	2...20
--------------------	-----	--------

Çalışma Koşulları

Koruma	IP 67
--------	-------

ST2404



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STR14AAC/US-100-H

Mekanik özellikleri

Gövde	Diş yapısı
Malzemeler	PTFE
Proses bağlantısı	G 1/4 dış dişli

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m



Bağlantı



Kablo renkleri :
BK = siyah
BN = kahve rengi
BU = mavi
WH = beyaz