


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STR14ABB/US-100-H

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	G 1/4 dış dişli
-------------------	-----------------

Uygulama

Uygulama	yüksek sıcaklık aralığı
Ortam	Sıvılar; Gazlar
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
Dayanma basıncı [bar]	30

Sıvılar

Uygulama	yüksek sıcaklık aralığı
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80

Gazlar

Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS 0100
----------------------------------	---------

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar

Ayar aralığı [cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	3...60

Gazlar

Ayar aralığı [cm/s]	5...1500
---------------------	----------

Doğruluk / sapma

Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min]	15
---	----

Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü


STR14ABB/US-100-H

Tepki süresi	
Cevap verme zamanı [s]	1...10
Sıvılar	
Cevap verme zamanı [s]	1...10
Gazlar	
Cevap verme zamanı [s]	1...10
Çalışma Koşulları	
Koruma	IP 67
Mekanik özellikleri	
Gövde	Diş yapısı
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Proses bağlantısı	G 1/4 dış dişli
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m



Bağlantı



BK = Kablo renkleri : siyah
 BN = kahve rengi
 BU = mavi
 WH = beyaz