


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STR12AAC/US-100-H

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	G 1/2 dış dişli
-------------------	-----------------

Uygulama

Ortam	Sıvılar; aşındırıcı ortam
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
Dayanma basıncı [bar]	5

Sıvılar

Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS 0100
----------------------------------	---------

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar	
Ayar aralığı [cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	3...60

Doğruluk / sapma

Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min]	15
---	----

Tepki süresi

Cevap verme zamanı [s]	2...20
------------------------	--------

Sıvılar

Cevap verme zamanı [s]	2...20
------------------------	--------

Çalışma Koşulları

Koruma	IP 67
--------	-------

ST3404



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STR12AAC/US-100-H

Mekanik özellikleri

Gövde	Diş yapısı
Malzemeler	PTFE
Proses bağlantısı	G 1/2 dış dişli

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m



Bağlantı



BN =	Kablo renkleri :
WH =	kahve rengi
YE =	beyaz
GN =	sarı
	yeşil