


## Akış monitörü

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



## Ürün özellikleri

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
| Proses bağlantısı     | G 1/2 dış dişli              |

## Uygulama

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Ortam                 | Sıvılar  |
| Ortam sıcaklığı [°C]  | -25...80 |
| Dayanma basıncı [bar] | 30       |

## Elektriksel özellikleri

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | 20...36 DC |
| Akım tüketimi [mA]          | < 45       |
| Ters polarite koruması      | evet       |
| Açılışta gecikme süresi [s] | < 20       |

## Girişler / Çıkışlar

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
|-----------------------|------------------------------|

## Çıkışlar

|                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Toplam çıkış sayısı                             | 1                                            |
| Çıkış sinyali                                   | anahtarlama sinyali                          |
| Elektriksel yapı                                | PNP                                          |
| Dijital çıktıların sayısı                       | 1                                            |
| Çıkış fonksiyonu                                | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5                                          |
| Yük akımı (Sürekli) DC [mA]                     | 400                                          |
| Kısa devre koruması                             | evet                                         |



## Akış monitörü

SCR12ABBFPKG/6M/PH

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Kısa devre korumasının cinsi            | çıkış tarama                       |
| Aşırı yük koruması                      | evet                               |
| <b>Ölçüm / ayar aralığı</b>             |                                    |
| Ayar aralığı [cm/s]                     | 3...300                            |
| Enbüyük hassasiyet [cm/s]               | 3...60                             |
| <b>Doğruluk / sapma</b>                 |                                    |
| Ortamin maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 15                                 |
| <b>Tepki süresi</b>                     |                                    |
| Cevap verme zamanı [s]                  | 1...10                             |
| <b>Yazılım / Programlama</b>            |                                    |
| Anahtarlama noktasının ayarlanması      | Potansiyometre                     |
| <b>Çalışma Koşulları</b>                |                                    |
| Çalışma sıcaklığı [°C]                  | -20...80                           |
| Koruma                                  | IP 67                              |
| <b>Mekanik özellikleri</b>              |                                    |
| Boyutlar [mm]                           | 60 x 41 x 83                       |
| Malzemeler                              | PBT-GF20                           |
| Malzeme (ıslak parçalar)                | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti )    |
| Proses bağlantısı                       | G 1/2 dış dişli                    |
| <b>Gösterge / Kontroller</b>            |                                    |
| Gösterge                                | Fonksiyon 11 x LED                 |
| <b>Aksesuarlar</b>                      |                                    |
| Parçalar                                | Mühürleme: 2 x AMF 30<br>tornavida |
| <b>Açıklamalar</b>                      |                                    |
| Paket miktarı                           | 1 adet                             |

# ST3606





## Akış monitörü

SCR12ABBFPKG/6M/PH

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Bağlantı



BN =  
BU =  
BK =

Kablo renkleri :  
kahve rengi  
mavi  
siyah