


Akış monitörü

SCR12ABAASI /US-100

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	G 1/2 dış dişli
-------------------	-----------------

Uygulama

Ortam	Sıvılar
Dayanma basıncı [bar]	30

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	< 45
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi [s]	< 20

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
Aşırı yük koruması	evet

Ölçüm / ayar aralığı

Ayar aralığı [cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	3...60

Doğruluk / sapma

Ortamin maks. sıcaklık değişimi [K/min]	15
---	----

Tepki süresi

Cevap verme zamanı [s]	1...10
------------------------	--------

Akış monitörü

SCR12ABAASI /US-100

Yazılım / Programlama

Anahtarlama noktasının
ayarlanması

Potansiyometre

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-20...80

Koruma

IP 67

AS-i parametreleri

AS-i I/O konfigürasyonu [hex]

1

AS-i ID kod [hex]

1

Mekanik özellikleri

Malzemeler

PBT-GF20

Malzeme (ıslak parçalar)

paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

Proses bağlantısı

G 1/2 dış dişli

Gösterge / Kontroller

Gösterge

Fonksiyon

11 x LED

Aksesuarlar

Parçalar

Mühürleme: 2 x AMF 30

tornavida

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

