


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STR34ABA/US-100-H

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	G 3/4 dış dişli
-------------------	-----------------

Uygulama

Uygulama	yüksek sıcaklık aralığı
Ortam	Sıvılar; Gazlar
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
Dayanma basıncı [bar]	30

Sıvılar

Uygulama	yüksek sıcaklık aralığı
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80

Gazlar

Ortam sıcaklığı	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS 0100
----------------------------------	---------

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar			
Ayar aralığı	[cm/s]		3...300
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]		3...60

Gazlar

Ayar aralığı	[cm/s]	5...1500
--------------	--------	----------

Doğruluk / sapma

Ortamin maks. sıcaklık değişimi	[K/min]	15
------------------------------------	---------	----



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STR34ABA/US-100-H

Tepki süresi		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Sıvılar		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Gazlar		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Çalışma Koşulları		
Koruma		IP 67
Mekanik özellikleri		
Gövde		Diş yapısı
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Proses bağlantısı		G 3/4 dış dişli
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m



Bağlantı

