


Akış sensörleri için kontrol monitörü

VS0200/110VAC

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SN0150

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 DIN raya montaj



Uygulama

Uygulama	Akış izleme
----------	-------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi toleransı	[%]	-10...10
Çalışma gerilimi	[V]	< 110 AC
Açılışta gecikme süresi	[s]	30
Kanal sayısı		1

Çıkışlar

Elektriksel yapı	Röle
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu	Röle akış varken çekili

Yazılım / Programlama

Anahtarlama noktasının ayarlanması	Potansiyometre
Seçim sıvılar / gazlar	iki pozisyonlu anahtar ile

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...60
Koruma		IP 40
Koruma sınıfları		IP 20

Mekanik özellikleri


Gövde	DIN raya montaj için gövde
Boyutlar [mm]	75 x 55 x 110



Akış sensörleri için kontrol monitörü

VS0200/110VAC

Malzemeler	Plastik
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Fonksiyon 11 x LED
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
klemens: 16 x ...2,5 mm ²	
Bağlantı	



- 1: Relais Akış izleme
Kablo renkleri :
BN = kahve rengi
BU = mavi
BK = siyah
WH = beyaz
GY = gri