


TS2689



Vida bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü

TS-200KLKM06...../US



Ürün özellikleri

Ölçme aralığı	-40...90 °C	-40...194 °F
Proses bağlantısı	dişli bağlantı M6 dış dişli	

Uygulama

Ölçme elemanı	1 x Pt 100; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A)
Montaj	Katı cisimlere bağlantı için sensör

Elektriksel özellikleri

Koruma sınıfı	III
---------------	-----

Ölçüm / ayar aralığı

Ölçme aralığı	-40...90 °C	-40...194 °F
---------------	-------------	--------------

Doğruluk / sapma

Doğruluk	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
----------	-----	-----------------------------------

Tepki süresi

Dinamik cevap T05 / T09	[s]	3 / 9; (DIN EN 60751 e uygun)
-------------------------	-----	-------------------------------

Çalışma Koşulları

Koruma	IP 67
--------	-------

Testler / Onaylar

MTTF	[yıl]	11415,5
------	-------	---------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	86,75
Gövde		vidalı sensör
Boyutlar	[mm]	M6 / L = 26
Diş tasarımı		M6
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Proses bağlantısı		dişli bağlantı M6 dış dişli

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

TS2689



Vida bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü

TS-200KLKM06...../US

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

