


TS2759



Vida bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü

TS-PT100-SCREW-IN M5



1 Sıkıştırma torku 1,5 Nm



Ürün özellikleri

Ölçme aralığı	-30...180 °C	-22...356 °F
Proses bağlantısı	dişli bağlantı M5 dış dişli	

Uygulama

Ölçme elemanı	1 x Pt 100; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A)
Montaj	Katı cisimlere bağlantı için sensör

Elektriksel özellikleri

Koruma sınıfı	III
---------------	-----

Ölçüm / ayar aralığı

Ölçme aralığı	-30...180 °C	-22...356 °F
---------------	--------------	--------------

Doğruluk / sapma

Doğruluk	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
----------	-----	-------------------------

Tepki süresi

Dinamik cevap T05 / T09	[s]	3 / 8; (DIN EN 60751 e uygun)
-------------------------	-----	-------------------------------

Çalışma Koşulları

Koruma	IP 67
--------	-------

Testler / Onaylar

MTTF	[yıl]	10377,8
------	-------	---------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	102,8
Gövde		vidalı sensör
Boyutlar	[mm]	M5 / L = 25,7
Diş tasarımı		M5
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Proses bağlantısı		dişli bağlantı M5 dış dişli

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

TS2759



Vida bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü

TS-PT100-SCREW-IN M5

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, Silikon

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

