


Adaptör için LB borusu

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"



Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 300 AC/DC
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	4
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...70
-------------------	------	----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	272,155
Malzemeler		Gövde: PBT-GF20; Conta: NBR
Port dağıtım kutusu sayısı		2

Açıklamalar


Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Adaptör için LB borusu

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 2 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

