


Güvenlik ipi acil durdurma anahtarları

Rope Switch DH LED 24V DC



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
Nominal izolasyon gerilimi	[V]	500

Çıkışlar

Elektriksel yapı	hızlı kapama kontağı; maks. anahtarlama voltajı: 240 V; kontak kapasitesi: 720 VA; termal akım: 10 A	
Çıkış fonksiyonu	yardımcı kontak	2 x nominalde açık
	güvenlik kontağı	4 x NC
Minimum yük akımı	[mA]	5; (5 V DC)
Kontak akımı		3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (indüktif yük)
Kısa devre koruması		hayır

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

Şok dayanımı		15 g / 11 ms
Titreşim dayanımı		10-500 Hz



Güvenlik ipi acil durdurma anahtarları

Rope Switch DH LED 24V DC

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	1536,5
Malzemeler	Gövde: Alüminyum pres döküm sarı; anahtarlama kontağı: gümüş kaplama	
Hizmet ömrü ile ilgili bilgi	Anahtarlama döngüsü (mekanik):	> 1.000.000
Montaj yönü	herhangi bir	
İp uzunluğu	125 m; (her yan için)	
Aktivasyon kuvveti	[N]	< 125; (gerilim kuvveti: 130 N)
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	LED, yeşil
	Hata	LED, kırmızı flaş yapma
Elektriksel bağlantı		
Koruma gereklidir	10 A; hızlı etki	
Açıklamalar		
Açıklamalar	Kurulum ve çalıştırma bilgileri için lütfen kullanma talimatlarına bakınız.	
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
klemens: ...2,5 mm²		
Bağlantı		

