


Güvenlik ipi acil durdurma anahtarları

Rope Switch DH LED 110V AC



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 110...240 AC / 5...24 DC; (LED)

Nominal izolasyon gerilimi [V] 500

Çıkışlar

Elektriksel yapı hızlı kapama kontağı; maks. anahtarlama voltajı: 240 V; kontak kapasitesi: 720 VA; termal akım: 10 A

Çıkış fonksiyonu yardımcı kontak 2 x nominalde açık
güvenlik kontağı 4 x NC

Minimum yük akımı [mA] 5; (5 V DC)

Kontak akımı 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (indüktif yük)

Kısa devre koruması hayır

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80

Koruma IP 67

Testler / Onaylar

Şok dayanımı 15 g / 11 ms

Titreşim dayanımı 10-500 Hz



Güvenlik ipi acil durdurma anahtarları

Rope Switch DH LED 110V AC

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	1527,5
Malzemeler	Gövde: Alüminyum pres döküm sarı; anahtarlama kontağı: gümüş kaplama	
Hizmet ömrü ile ilgili bilgi	Anahtarlama döngüsü (mekanik):	> 1.000.000
Montaj yönü	herhangi bir	
İp uzunluğu	125 m; (her yan için)	
Aktivasyon kuvveti	[N]	< 125; (gerilim kuvveti: 130 N)
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	LED, yeşil
	Hata	LED, kırmızı flaş yapma
Elektriksel bağlantı		
Koruma gereklidir	10 A; hızlı etki	
Açıklamalar		
Açıklamalar	Kurulum ve çalıştırma bilgileri için lütfen kullanma talimatlarına bakınız.	
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
klemens: ...2,5 mm²		
Bağlantı		

