


Soğutma suyu kontrol paneli

KWST WITH BALANCING VALVES



- 1 Filtre
- 2 Akış sensörü
- 3 Su durdurma valfi
- 4 Çekvalf
- 5 Düzenleyici valf
- 6 Basınç sensörü
- 7 kapak



Ürün özellikleri

Kaynak tabancası için proses bağlantısı

Proses bağlantısı

M22 x 1,5

Su beslemesi için proses bağlantısı

Proses bağlantısı

M22 x 1,5



Soğutma suyu kontrol paneli

KWST WITH BALANCING VALVES

Akış izleme		
Ölçme aralığı	[l/min]	0...50
Uygulama		
Sistem	Altın kaplamalı kontaklar	
Uygulama	Endüstriyel uygulamalar / fabrika otomasyonu; Soğutma suyu kontrol	
Montaj	Boruya bağlantısı montaj adaptörü ile; Tüp bağlantısı	
Ölçüm parametreleri	akış; sıcaklık; basınç; Toplama fonksiyonu	
Kontrol	kullanım klavuzu	
Ortam	Su; glikol çözeltileri	
Ortam sıcaklığı	[°C]	-10...80
Dayanma basıncı	[bar]	10
Parçalar	Ultrasonik hacimsel akış sensörleri, SU7200	
	Elektronik basınç sensörü, PN7594	
	Filtre	
	Su durdurma valfi	
	Düzenleyici valf	
	Çekvalf	
	kapak	
Çıkışlar		
Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali	
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)	
Ölçüm / ayar aralığı		
Basınç izleme		
Ölçme aralığı	[bar]	0...10
Akış izleme		
Ölçme aralığı	[l/min]	0...50
Sıcaklık izleme		
Ölçme aralığı	[°C]	-10...80
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-10...50
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma	IP 65; (sensörler)	
Testler / Onaylar		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Basınçlı ekipman direktifi	Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	7781,2
Montaj şekli	mounting bracket with protective cover	
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; PBT +PC-GF30; Gun metal (2.1096.01); AlMgSi0,5 eloksallı; PA	
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); FKM; PES; NBR; PVDF; Centellen 200; Seramik	

ZZ0057



Soğutma suyu kontrol paneli

KWST WITH BALANCING VALVES

Kaynak tabancası için proses bağlantısı	
Proses bağlantısı	M22 x 1,5
Su beslemesi için proses bağlantısı	
Proses bağlantısı	M22 x 1,5
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Soketli: 3 x M12; Kontaklar: altın kaplamalı	