




應用於氣動四分之一迴轉緻動器的**AS-Interface**自動設定

Added Value package AS-i T5



產品特徵

輸出功能	PNP
感應距離 [mm]	4

電氣數據

AS-i電流損耗最大值 [mA]	160
工作電壓AUX DC [V]	26.5...31.6; (符合cULus - Class 2標準)

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 2; 數字輸出數量: 1
---------	---------------------

輸入

數字輸入數	2
-------	---

輸出

數字輸出數量	1
輸出功能	PNP

監控範圍

感應距離 [mm]	4
-----------	---

AS-i分類

AS-i版本	2.1
AS-i Profil	S-7.A.E



應用於氣動四分之一迴轉致動器的AS-Interface自動設定

Added Value package AS-i T5

AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	A.E


機械技術數據		
重量	[g]	867
安裝		非齊平安裝
孔間隔	[mm]	80
閥門驅動的軸高度	[mm]	20

附件		
供貨範圍	應用於致動器迴授的雙感測器: 1, AC2316	
	凸輪: 1, E12517	
	間隔片: 1, E12526	
	磁閥: 1, Bürkert 428623	
	消聲器: 2, 780780N	
	連接電纜: 1, E10844	
	扁平電纜絕緣替代連接器: 1, E75471	

注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接

電氣連接 - 插座



輸出

3	外部電源 -
4	開關輸出 1 +

電氣連接 - 插頭



連接

連接

1	AS-i +
3	AS-i -