




應用於氣動四分之一迴轉緻動器的AS-Interface自動設定

Added Value package AS-i T5





- 1 T5連接
- 2 凸輪 間隔片 螺栓
- 3 磁閥
- 4 連接電磁閥的預配電纜
- 5 FC扁平電纜絕緣分接頭

產品特徵		
輸出功能		PNP
感應距離	[mm]	4
電氣數據		
AS-i電流損耗最大值	[mA]	160
工作電壓AUX DC	[V]	26.5...31.6; (符合cULus - Class 2標準)
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數: 2; 數字輸出數量: 1
輸入		
數字輸入數		2
輸出		
數字輸出數量		1
輸出功能		PNP
監控範圍		
感應距離	[mm]	4
AS-i分類		
AS-i版本		2.1
AS-i Profil		S-7.A.E
AS-i I/O配置	[hex]	7



應用於氣動四分之一迴轉致動器的**AS-Interface**自動設定

Added Value package AS-i T5

AS-i ID代碼	[hex]	A.E
機械技術數據		
重量	[g]	900.95
安裝		非齊平安裝
孔間隔	[mm]	130
閥門驅動的軸高度	[mm]	30
附件		
供貨範圍	應用於致動器迴授的雙感測器： 1, AC2316	
	凸輪： 1, E17328	
	磁閥： 1, Bürkert 428623	
	消聲器： 2, 780780N	
	扁平電纜絕緣替代連接器： 1, E75471	
	連接電纜： 1, E10845	
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電氣連接 - 插座		
		
輸出		
3	外部電源 -	
4	開關輸出 1 +	
電氣連接 - 插頭		
		
連接		
連接		
1	AS-i +	
3	AS-i -	