




應用於氣動四分之一迴轉致動器的AS-Interface自動設定

Added Value package AS-i T5



產品特徵	
輸出功能	PNP
感應距離 [mm]	4
電氣數據	
AS-i電流損耗最大值 [mA]	160
工作電壓AUX DC [V]	26.5...31.6; (符合cULus - Class 2標準)
總的輸入/輸出	
輸入和輸出總數	數字輸入數: 2; 數字輸出數量: 1
輸入	
數字輸入數	2
輸出	
數字輸出數量	1
輸出功能	PNP
監控範圍	
感應距離 [mm]	4
AS-i分類	
AS-i版本	2.1
AS-i Profil	S-7.A.E

AC0022



應用於氣動四分之一迴轉致動器的**AS-Interface**自動設定

Added Value package AS-i T5

AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	A.E


機械技術數據		
重量	[g]	1040
安裝		非齊平安裝
孔間隔	[mm]	80
閥門驅動的軸高度	[mm]	30

附件	
供貨範圍	應用於致動器迴授的雙感測器: 1, AC2316
	凸輪: 1, E12517
	扁平電纜絕緣替代連接器: 1, E75471
	磁閥: 1, Norgren Herion 2623079303602400
	消聲器: 2, 0014600
	連接電纜: 1, E10817

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

電氣連接 - 插座



輸出

3	外部電源 -
4	開關輸出 1 +

電氣連接 - 插頭



連接

連接

1	AS-i +
3	AS-i -